

检查电机定子中芯片是否存在

应用: 检查电机定子中得芯片是否存在

NEW TRY 产品组合: 远心镜头(VCM125-120-AL) +低角度环光?

- C接口，双远心；
- 畸变<0.1%；
- 轮廓清晰；
- 专用的远心光源；

相机: 5MP Basler-acA2500-14gm, 1/2.5", 2.2um

- 分辨率 2592*1944 pixels

测量总结:

- 精度: 取决于不同图像大小及相机分辨率
 $95.04\text{mm} \times 71.28\text{mm} < 0.036\text{mm}$ with 2592x1944 pixels.
- 效果: 成像清晰, 近乎0畸变
- 测试的图像: 取得的图像清晰并且均匀度高

