


测量螺纹螺距

应用: 测量螺纹螺距

NEW TRY 产品: 远心镜头(VCM230-26) + 远心光源(VCL-26-1W-G)

- C/F 接口;
- 畸变<0.1%;
- 轮廓清晰;
- 搭配远心光源.



相机: 5MP Basler-piA-2400-12gm, 2/3", 3.45um

- 分辨率: Up to 2456*2058 pixels.

测试结论:

- 精度:取决于不同相机分辨率和图像大小
 $19.34\text{mm} \times 16.21\text{mm} < 0.007\text{mm}$ with 2456x2058 pixels.
- 性能:图像清晰, 几乎0畸变
- 测试图像:取得的图像具有很高的清晰度以及均匀性

